



LOOP Picnic 500

TPP29620



Sit, enjoy and talk! The combination of Loop Cone at the centre of 6 surrounding HopOp 500 opens up new opportunities for creating small, informal seating groups. A table-and-bench set where form, material and colour unite to form fun furniture. LOOP Picnic HopOp 500 constitutes an alternative to traditional table-and-bench sets.

| | |
|---------------------------|---|
| Tuotenumero TPP29620-0005 | |
| Tuotetiedot | |
| Mitat PxLxK | 250x224x70 cm |
| Ikäryhmä | |
| Leikkikapasiteetti | |
| Väri vaihtoehdot |  |

LOOP Picnic 500

TPP29620

KOMPAN
Let's play



Loopin modulaariset elementit on valmistettu kiertovaletusta polyeteenistä (PE), jonka paksuus on 6-7 mm. Elementit kestävät UV-säteilyä, niillä on erinomainen iskunkestävyys ja ne ovat käyttökelpoisia laajalla lämpötilaskaalalla.



Muotit on kuvioitu hiomapuhaltamalla, mikä parantaa pintakitkaa ja vähentää liukkautta, mikä takaa turvallisemman käyttökokemuksen.



Looppeja on saatavana 10:ssä värissä, jotka tarjoavat useita vaihtoehtoja tuotteen personoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että se sopii täydellisesti suunniteltuun tilaan.


| Tuotenumero TPP29620-0005 | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| Asennustiedot | | |
| Asennusaika | | 0,0 |
| Kaivanto | | 0,00 m ³ |
| Betonivalu | | 0,00 m ³ |
| Perustuksen syvyys (vakio) | | 0 cm |
| Lähetysten paino | | 62 kg |
| Ankkurointivaihtoehdot | Syväper. | ✓ |
| | Pinta-as. | ✓ |



Loop on saatavana kierrätysversiona, joka on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetyistä materiaaleista. Muovista 85 % on peräisin tuotannon sisäisestä jätteestä ja ylijäämästä, ja loput 15 % on peräisin polyteenipusseista. Kierrätysversio on väriltään antrasiitinharmaa.



Loopit voidaan ankkuroida maahan täyttämällä ne vedellä tai hiekalla integroitujen tulppien avulla. Vaihtoehtoisesti ne voidaan kiinnittää pinta- tai maakiinnikkeillä.



Loop kestää useimpia puhdistusaineita ja kemikaaleja, ja se voidaan puhdistaa korkeapainepesurilla. Väri voidaan elävöittää käyttämällä vinyylipuhdistusainetta tai vastaavaa.